

Accesorio de corte para pasacables, de fibra de vidrio



Los conectores de corte de fibra de vidrio de pasos se usan para unir longitudes personalizadas de hasta 24 pulgadas. Recorte el cuerpo del ducto a la longitud deseada y únalo a la brida del ducto. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

CARACTERÍSTICAS

Los conectores de corte de fibra de vidrio de pasos se usan para longitudes personalizadas de hasta 24 pulgadas.

Acorte la estructura hasta la longitud deseada y suéldela a la brida.

Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

ESPECIFICACIONES

- Código de color:

ANSI 61
- Material:

Fibra de vidrio
- Color:

Gris
- Acabado:

Suave mate

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
F66WXFG	19090	Montaje de corte	152mm	152mm	3.2mm	No
F44WXFG	15940	Montaje de corte	102mm	102mm	3.2mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.