


Codo pasacables de 90 grados de fibra de vidrio



Los codos de paso de 90° se usan para instalaciones en ángulo recto. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

CARACTERÍSTICAS

Los codos de paso de 90° se usan para instalaciones en ángulo recto.

Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

ESPECIFICACIONES

Código de color:	ANSI 61
Material:	Fibra de vidrio
Color:	Gris
Acabado:	Suave mate

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
F66WE90FG	19020	Codo	152mm	152mm	3.2mm	No
F44WE90FG	15870	Codo	102mm	102mm	3.2mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.