

## Puerta interior | Armarios autoportantes, DI



Es posible montar pantallas e indicadores en una superficie dentro del armario, así como cubrir otros componentes y evitar el acceso no autorizado.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta interior que proporciona una superficie de montaje abisagrada para ser utilizada en combinación con la puerta plena estándar o transparente. Dispone de un espacio de 80 mm entre las puertas con la puerta interior montada en la posición mas adelantada. Puede ser ajustada en profundidad en pasos de 25 mm. La placa de montaje aún se puede usar tras la puerta interior. La puerta está equipada con dos cierres de doble paletón de 3 mm.

Material: Chapa de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 puerta con accesorios de montaje.

Comentario: este accesorio se usa a menudo en combinación con una puerta vitrificada (DNG o DNGS)

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

1.5mm
- Color:

Gris claro
- Material:

Acero suave
- Acabado:

Polvo recubierto
- Código de color:

RAL 7035

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                      |                      |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Familia de productos |
| DI1206R5           |                    | 1153mm | 565mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI1208R5           |                    | 1153mm | 765mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI1406R5           | DI1406R5           | 1353mm | 565mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI1408R5           | DI1408R5           | 1353mm | 765mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI1606R5           | DI1606R5           | 1553mm | 565mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI1608R5           | DI1608R5           | 1553mm | 765mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI1806R5           | DI1806R5           | 1753mm | 565mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI1808R5           | DI1808R5           | 1753mm | 765mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI2006R5           | DI2006R5           | 1953mm | 565mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI2008R5           | DI2008R5           | 1953mm | 765mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI2206R5           | DI2206R5           | 2153mm | 565mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| DI2208R5           | DI2208R5           | 2153mm | 765mm   | 53mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras medidas disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.