

Base sólida de 100 mm ProLine



La base sólida de 100 mm ProLine se instala en la parte inferior del gabinete. Se incluyen placas de montaje laterales y puntos de perforación para poner ruedas opcionales.

CARACTERÍSTICAS

Las bases EMC terminan con un acabado de pintura sobre superficies enchapadas.

Placas de montaje lateral incluidas

Las ruedas no están incluidas, pero los puntos de perforación para instalarlas son

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PB1105	97770	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1105HF	12959	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1106	97780	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1106SS	32009	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PB1124	97800	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1125	97810	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1126	97820	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1126SS	32029	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PB1165	97840	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1166	97850	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB145	25539	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB146	25549	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB164	97650	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB165	97660	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB165HF	12849	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB166	97670	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB166SS	31969	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PB176	97690	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PB184	97720	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB184HF	12909	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB185	97730	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB185HF	12919	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB186	97740	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
PB1108	97790	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB1108HF	12979	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB1108SS	32019	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PB1128	97830	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB1128SS	32039	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PB1168	97860	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB168	97680	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB168HF	12869	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB168SS	31979	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.9mm
PB178	97700	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB179HF	12899	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB188	97750	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm
PB189	97760	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.