


Rieles de montaje en rack ajustables ProLine G2



Los rieles de montaje en rack ajustables ProLine G2 permiten que los ángulos de rack de 19 pulg. se coloquen en cualquier lugar dentro del marco del gabinete modular.

CARACTERÍSTICAS

Incluye dos rieles de montaje de mano derecha y dos de mano izquierda.

Acero conductor calibre 12 (2.5 mm)

Se incluyen los herrajes de montaje.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm
Acabado: Plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Compatible con bastidor de fondo
P2GARA5	31894	73mm	97mm	409mm	Acero suave	500mm
P2GARA9	31898				Acero suave	
P2GARA4	31893	73mm	97mm	309mm	Acero suave	400mm
P2GARA6	31895	73mm	97mm	509mm	Acero suave	600mm
P2GARA8	31897	73mm	97mm	709mm	Acero suave	800mm
P2GARA7	31896				Acero suave	
P2GARA10	31885	73mm	97mm	909mm	Acero suave	1000mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.