

Repisa extraíble para marco ProLine G2

La repisa extraíble para marco ProLine G2 se monta en el patrón de orificios verticales del marco, con una corredera integrada para facilitar el acceso a los dispositivos montados en la repisa.



CARACTERÍSTICAS

Se instala en los montantes verticales del marco delantero y trasero.

La repisa es de acero calibre 16 (1.5 mm), mientras que los soportes de montaje son acero calibre 12 (2.5 mm).

Acabado de pintura en polvo de poliéster blanco

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.52mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Material	Fondo	Compatible con ancho de bastidor	Extracción
P2ASHFP6EXT	33507	557mm	Acero suave	705mm	600mm	670mm
P2ASHFP8EXT	33508	757mm	Acero suave	705mm	800mm	670mm
P2ASHFP8	33506	757mm	Acero suave	505mm	800mm	450mm
P2ASHFP6	33505	557mm	Acero suave	505mm	600mm	450mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte