

## Rack de acceso completo ProLine G2



El rack de acceso completo es una adaptación de diseño de la solución de marco de rack abatible de resistencia pesada, que sirve de una función similar, pero ahora permite que el marco del rack se desplace fuera del gabinete para el acceso completo a equipos de rack de 19 pulgadas. También se ha incorporado un ajuste de profundidad de hasta 190 mm (~7.5 pulgadas) en la solución para acomodar el equipo que se extiende hacia delante más allá del marco del rack. La izquierda justificada es la única configuración estándar, y el ancho mínimo del marco debe ser de 800 mm para permitir que el marco del rack se salga por completo del gabinete. Se incluye de manera estándar un panel de sellado con manija para ocupar el espacio adyacente al marco del rack. La izquierda justificada es la única configuración estándar, y el ancho mínimo del marco debe ser de 800 mm para permitir que el marco del rack se salga por completo del gabinete. Se incluye de manera estándar un panel de sellado con manija para ocupar el espacio adyacente al marco del rack. El rack de acceso completo se ha clasificado como uno con capacidad de carga de 300 lb (136 kg).

### CARACTERÍSTICAS

Los miembros horizontales del marco de los racks son de calibre 10 (3.0 mm), mientras que los miembros verticales son de calibre 12 (2.5 mm).

Se incluye todo el hardware de montaje para la instalación en gabinetes de 800 mm de ancho.

También se ha incorporado ajuste de profundidad hasta 190 mm (~7.5 pulgadas) a la solución para usarse con equipos que se extienden hacia delante más allá del marco del rack.

La izquierda justificada es la única configuración estándar, y el ancho mínimo de la estructura debe ser de 800 mm para permitir que el marco del rack se desplace por completo del gabinete.

Se incluye de manera estándar un panel de sellado con manija para ocupar el espacio adyacente al marco del rack.

Capacidad de carga de 300 lb (136 kg).

## ESPECIFICACIONES

<b>Espesor:</b>	3.4mm
<b>Clasificación de carga:</b>	136kg
<b>Color:</b>	Jet Black
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 9005

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Envío rápido
P2RFASFH188	36537	Acero suave	No
P2RFASFH208	36541	Acero suave	No
P2RFASFH228	36543	Acero suave	No

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**