

## Cubierta sólida ProLine G2 (delantera o trasera)



Los laterales sólidos ProLine G2 encierran los lados abiertos del marco del gabinete modular y tienen elementos de diseño innovadores incorporados para garantizar una instalación rápida y un soporte estructural mejorado.

### CARACTERÍSTICAS

Colgador de bisagra en la parte superior para facilitar la alineación

Doblادillos de acero formados en los lados de las cubiertas para un mejor soporte estructural y para proteger al usuario de bordes afilados.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Se fija al marco del gabinete con tornillos de cabeza plana de perfil bajo.

La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.

Utilizado en los lados del marco ProLine G2.

No adecuado como guía de cables entre gabinetes (en su lugar, utilice el panel de guía de cables ProLine G2).

Dos pernos de tierra

Se incluyen los herrajes de montaje.

Las cubiertas sólidas cuentan con un acabado de pintura sobre superficies chapadas.

## ESPECIFICACIONES

**Color:** Gris claro

**Código de color:** RAL 7035

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado                          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|----------------------------------|
| P2C1012            | 34774              | 983mm  | 1198mm  | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C106             | 31188              | 983mm  | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C108             | 31191              | 983mm  | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C1212            | 34771              | 1183mm | 1198mm  | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C126             | 31192              | 1183mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C128             | 31193              | 1183mm | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C1412            | 34768              | 1383mm | 1198mm  | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C146             | 31195              | 1383mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C146HF           | 31194              | 1383mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Galvanizado,<br>Polvo recubierto |
| P2C1610            | 32953              | 1583mm | 998mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C1612            | 34766              | 1583mm | 1198mm  | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C165             | 32935              | 1583mm | 498mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C166             | 31197              | 1583mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C167             | 32936              | 1583mm | 698mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C168             | 31198              | 1583mm | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C169             | 32937              | 1583mm | 898mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C1810            | 31202              | 1783mm | 998mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado                       |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|-------------------------------|
| P2C1810HF          | 31201              | 1783mm | 998mm   | 20mm  | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto |
| P2C184             | 31203              | 1783mm | 398mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C185             | 32938              | 1783mm | 498mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C186             | 31204              | 1783mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C186HF           | 32954              | 1783mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto |
| P2C188             | 31205              | 1783mm | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C189             | 32943              | 1783mm | 898mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C2010            | 31206              | 1983mm | 998mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C2012            | 34762              | 1983mm | 1198mm  | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C204             | 31207              | 1983mm | 398mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C205             | 32944              | 1983mm | 498mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C206             | 31211              | 1983mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C206HF           | 31208              | 1983mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto |
| P2C208             | 31213              | 1983mm | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C208HF           | 31212              | 1983mm | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto |
| P2C2210            | 31214              | 2183mm | 998mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C2212            | 34757              | 2183mm | 1198mm  | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C225             | 32947              | 2183mm | 498mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C226             | 31215              | 2183mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto              |
| P2C226HF           | 32955              | 2183mm | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado                          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|----------------------------------|
| P2C228             | 31216              | 2183mm | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C228HF           | 32956              | 2183mm | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Galvanizado,<br>Polvo recubierto |
| P2C64              | 31217              | 583mm  | 398mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C66              | 31218              | 583mm  | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C68              | 31221              | 583mm  | 789mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C86              | 31222              | 783mm  | 598mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C88              | 31223              | 783mm  | 798mm   | 20mm  | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C148             | 31196              |        |         |       | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C187             | 32942              |        |         |       | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C207             | 32945              |        |         |       | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C227             | 32948              |        |         |       | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C1812            | 34764              |        |         |       | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C209             | 32946              |        |         |       | Acero suave | Polvo recubierto                 |
| P2C229             | 32952              |        |         |       | Acero suave | Polvo recubierto                 |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.