

## Subpaneles de montaje abatibles ProLine G2



El subpanel de montaje abatible ProLine G2 (placa de montaje) permite que un subpanel montado en la parte frontal gire hacia afuera de la abertura del marco de un gabinete modular.

### CARACTERÍSTICAS

Los paneles proporcionan 170° de rotación, con capacidad de bisagra hacia la derecha o la izquierda.

El pivote cargado al resorte permite una instalación sencilla

Versiones conductoras o pintadas disponibles

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 2.66mm

| Table 1/1          |                    |             |        |                  |              |
|--------------------|--------------------|-------------|--------|------------------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Color  | Acabado          | Envío rápido |
| P2PS0166           | 32517              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0106           | 32507              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0106G          | 33486              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0108           | 32508              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0108G          | 33496              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0126           | 32512              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0126G          | 33487              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0128           | 32513              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0128G          | 33497              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0146           | 32515              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0146G          | 32514              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0148           | 32516              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0148G          | 33498              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0166G          | 33488              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0168           | 32518              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0168G          | 33502              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0186           | 32522              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0186G          | 33492              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Color  | Acabado          | Envío rápido |
|--------------------|--------------------|-------------|--------|------------------|--------------|
| P2PS0188           | 32523              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0188G          | 33503              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0206           | 32525              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0206G          | 32524              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0208           | 32527              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0208G          | 32526              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0226           | 32528              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0226G          | 33493              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS0228           | 32532              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS0228G          | 33504              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS066            | 32533              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS066G           | 33484              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS068            | 32534              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS068G           | 33494              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS086            | 32535              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS086G           | 33485              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |
| P2PS088            | 32536              | Acero suave | Blanco | Polvo recubierto | No           |
| P2PS088G           | 33495              | Acero suave |        | Galvanizado      | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.