

Compartimento de control de 20° ProLine-PC



El diseño reversible proporciona una superficie en ángulo de 20° para montar los controles del operador. El ángulo más pequeño maximiza el espacio de montaje disponible. La cubierta de tornillo en el lado plano permite un fácil acceso al interior del compartimento. La cubierta de tornillo tiene juntas de espuma in situ. El compartimento tiene una junta alrededor de la superficie trasera abierta para extender la clasificación UL y CSA al interior del compartimento de control. Perno de tierra y herrajes de montaje incluidos.

CARACTERÍSTICAS

Diseño reversible

La cubierta de tornillo en el lado plano tiene una junta de espuma in situ.

Perno de tierra y herrajes de montaje incluidos.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PC20A8	37049	175mm	792mm	324mm	Acero suave	Polvo recubierto
PC20A6	37039	175mm	592mm	324mm	Acero suave	Polvo recubierto
PC20A6SS	35419	175mm	592mm	324mm	Acero inoxidable 304	Cepillado
PC20A8SS	35429	175mm	792mm	324mm	Acero inoxidable 304	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.