

Cubierta PROLINE-PC para frente superior



Las cubiertas frontales para la abertura superior están disponibles en acero dulce y en acero inoxidable. Las cubiertas se fijan con cuatro tornillos de cubierta semiempotrados. La junta de espuma en el lugar sin uniones asegura sello hermético al polvo y el agua. Las cubiertas incluyen perno de tierra. Se suministran los herrajes de montaje.

CARACTERÍSTICAS

Cubiertas disponibles en acero dulce y acero inoxidable

Las cubiertas se fijan con cuatro tornillos de cubierta semiempotrados.

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Se suministran todos los herrajes de montaje.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PCST106PC	98500	2000mm	600mm	18mm	Acero suave	Polvo recubierto
PCST106PCSS	32059	2000mm	600mm	18mm	Acero inoxidable 304	Cepillado
PCST108PC	98510	2000mm	800mm	18mm	Acero suave	Polvo recubierto
PCST86PC	98460	1600mm	600mm	18mm	Acero suave	Polvo recubierto
PCST86PCSS	32049	1600mm	600mm	18mm	Acero inoxidable 304	Cepillado
PCST96PC	98480	1800mm	600mm	18mm	Acero suave	Polvo recubierto
PCST98PC	98490	1800mm	800mm	18mm	Acero suave	Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE