

Puerta ProLine-PC para frente inferior



Puerta sólida con junta de espuma en su lugar. Las bisagras ocultas brindan un giro de 140° desde el lado izquierdo o derecho (hay bisagras de 180° disponibles). Las puertas tienen un bisel pequeño con inserto para abrir con herramienta. También están disponibles otros insertos y una manija oscilante empotrada.

CARACTERÍSTICAS

Puertas laterales con bisagras con giro de 140°

Junta de espuma sin costuras en sitio

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.52mm

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Código de color	Acabado	Envío rápido
PDS88	98680	Acero suave	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	No
PDS86	98670	Acero suave	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE