

Placa trasera universal formada de soporte independiente de acero dulce



La placa trasera se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados. La placa trasera de 2.50 pulg. de profundidad brinda espacio adicional para cableado y está clasificada Tipo 4, 12, 3R y IP66. Se incluyen la junta y los accesorios de montaje.

CARACTERÍSTICAS

La placa trasera formada universal autosoportada se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados nVent HOFFMAN.

La placa trasera de 2.50 pulg. de profundidad brinda espacio de cableado adicional y está clasificada Tipo 4, 12, 3R y IP66.

Se incluyen la junta y los accesorios de montaje.

ESPECIFICACIONES

Código de color: ANSI 61
Color: Gris
Material: Acero suave
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Envío rápido
AU9024EPT	60454	2286mm	613mm	64mm	1.98mm	No
AU8418EPT	38986	2137mm	460mm	64mm	1.98mm	No
AU9018EPT	60453	2286mm	460mm	64mm	1.98mm	No
AU7218EPT	38983	1832mm	460mm	64mm	1.98mm	No
AU8424EPT	38987	2137mm	613mm	64mm	1.98mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.