


Horizontal Pouring Basin, Top Fill, 90°



90 degree top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RB TSA9040X	38 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9735X	38 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	89mm
RB TSA6040F	64 mm	152 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9740A	41 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA7040J	76 mm	179 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9040C	48 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm

Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RB TSA9740C	48 mm	248 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSA9040D	54 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB15045D	54 mm	381 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RB TSB12040E	57 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	102mm
RB TSA9040F	64 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB12042F	64 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	108mm
RB TSA9040J	76 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB13545J	76 mm	342 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RB TSA9040M	95 mm	229 mm	76 mm	76 mm	140mm	102mm
RB TSB12050M	95 mm	305 mm	76 mm	76 mm	152mm	127mm
RB TSB15045M	95 mm	381 mm	76 mm	76 mm	152mm	114mm
RB TSB18550M	95 mm	470 mm	76 mm	76 mm	152mm	127mm
RB TSC18550M	95 mm	470 mm	76 mm	76 mm	179mm	127mm
RB TSC26050M	95 mm	660 mm	76 mm	76 mm	179mm	127mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RB TSA pouring basins require one RBW341 pouring basin frame. RB TSB and RB TSC pouring basins require one RBW341 pouring basin frame and two RBS5000 bolt retainers (all sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.