


P24 Position Coupler



The P24 family of position couplers is designed for use on ASTM A615 grade 100 (700 MPa) reinforcing steel. The performance of the spliced connection is designed to meet the bars' specified ultimate tensile strength of 115 ksi (792 MPa).

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Claro
Material:	Acero
Contenido íntegramente nacional de EE. UU.:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
EL57TP24L	57 mm	#18	55 MILLONES	102 mm	347 mm	375 mm
EL22P24L	22 mm	#7		44 mm	172 mm	188 mm
EL25P24L	25 mm	#8	25M	48 mm	183 mm	199 mm
EL28P24L	28 mm	#9	30M	57 mm	192 mm	208 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
EL32P24L	32 mm	#10		60 mm	208 mm	224 mm
EL43TP24L	43 mm	#14	45 MILLONES	80 mm	296 mm	324 mm
EL36P24L	36 mm	#11	35 MILLONES	70 mm	227 mm	243 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Profundidad de la barra (BD)	Espacio de la barra 1 (BG1)	Espacio de la barra 2 (BG2)	Cuerpo del acoplador (CB)	Peso por unidad	Cantidad del paquete
EL57TP24L	83mm	180mm	208mm	188mm	15.5 kg	1
EL22P24L	37mm	98mm	114mm	92mm	1.55 kg	12
EL25P24L	40mm	103mm	119mm	98mm	1.87 kg	8
EL28P24L	42mm	108mm	124mm	104mm	2.85 kg	6
EL32P24L	45mm	118mm	134mm	110mm	3.39 kg	6
EL43TP24L	66mm	164mm	192mm	160mm	8.3 kg	2
EL36P24L	52mm	124mm	140mm	120mm	5.1 kg	5

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE