

# P9 Position Coupler, Plain



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Claro

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| EL20P9N            | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 46 mm        | 109 mm          | 124 mm          |
| EL22P9N            | 22 mm                                   | #7                                      |                            | 46 mm        | 117 mm          | 132 mm          |

| Número de catálogo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| EL25P9N            | 25 mm                                   | #8                                      | 25M                        | 46 mm        | 125 mm          | 140 mm          |
| EL28P9N            | 28 mm                                   | #9                                      | 30M                        | 64 mm        | 128 mm          | 144 mm          |
| EL32P9N            | 32 mm                                   | #10                                     |                            | 64 mm        | 135 mm          | 151 mm          |
| EL36P9N            | 36 mm                                   | #11                                     | 35 MILLONES                | 64 mm        | 145 mm          | 160 mm          |
| EL38P9N            | 38 mm                                   | #12                                     |                            | 76 mm        | 150 mm          | 164 mm          |
| EL40P9N            | 40 mm                                   |                                         |                            | 76 mm        | 161 mm          | 175 mm          |
| EL43TP9N           | 43 mm                                   | #14                                     | 45 MILLONES                | 76 mm        | 224 mm          | 245 mm          |
| EL57TP9N           | 57 mm                                   | #18                                     | 55 MILLONES                | 102 mm       | 267 mm          | 288 mm          |


| Table 2/2          |                              |                             |                             |                           |                 |                 |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Número de catálogo | Profundidad de la barra (BD) | Espacio de la barra 1 (BG1) | Espacio de la barra 2 (BG2) | Cuerpo del acoplador (CB) | Peso por unidad | Certificaciones |
| EL20P9N            | 28mm                         | 53mm                        | 68mm                        | 70mm                      | 1.16 kg         | DCL             |
| EL22P9N            | 32mm                         | 53mm                        | 68mm                        | 78mm                      | 1.19 kg         |                 |
| EL25P9N            | 34mm                         | 57mm                        | 72mm                        | 86mm                      | 1.19 kg         | DCL             |
| EL28P9N            | 38mm                         | 52mm                        | 68mm                        | 90mm                      | 2.61 kg         |                 |
| EL32P9N            | 40mm                         | 55mm                        | 71mm                        | 97mm                      | 2.63 kg         | DCL             |
| EL36P9N            | 43mm                         | 59mm                        | 74mm                        | 106mm                     | 4.3 kg          |                 |
| EL38P9N            | 44mm                         | 62mm                        | 76mm                        | 94mm                      | 4.35 kg         |                 |
| EL40P9N            | 55mm                         | 51mm                        | 65mm                        | 105mm                     | 5.3 kg          |                 |

| Número de catálogo | Profundidad de la barra (BD) | Espacio de la barra 1 (BG1) | Espacio de la barra 2 (BG2) | Cuerpo del acoplador (CB) | Peso por unidad | Certificaciones |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| EL43TP9N           | 56mm                         | 112mm                       | 133mm                       | 127mm                     | 8.88 kg         |                 |
| EL57TP9N           | 71mm                         | 125mm                       | 146mm                       | 156mm                     | 11.09 kg        |                 |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE