

P9J Weldable Position Coupler



CARACTERÍSTICAS

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero

Contenido íntegramente nacional de EE. UU.: Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)
EL20P9J	20 mm	#6	20M	51 mm	41 mm	105 mm
EL22P9J	22 mm	#7		51 mm	38 mm	110 mm
EL25P9J	25 mm	#8	25M	51 mm	35 mm	115 mm


Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Longitud 1 (L1)
EL28P9J	28 mm	#9	30M	76 mm	64 mm	114 mm
EL32P9J	32 mm	#10		76 mm	60 mm	120 mm
EL36P9J	36 mm	#11	35 MILLONES	76 mm	57 mm	126 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Profundidad de la barra (BD)	Cuerpo del acoplador (CB)	Peso por unidad
EL20P9J	114 mm	28mm	65mm	1.18 kg
EL22P9J	118 mm	32mm	70mm	1.22 kg
EL25P9J	123 mm	34mm	75mm	1.22 kg
EL28P9J	121 mm	38mm	73mm	2.72 kg
EL32P9J	128 mm	40mm	80mm	2.77 kg
EL36P9J	134 mm	43mm	86mm	2.9 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.