

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

CARACTERÍSTICAS

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Tipo: Puerta de cristal

Compatible con: Varistar CP

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos

Material: Acero; Vidrio

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Altura del rack: 38 U

Altura: 1800 mm

Anchura: 600 mm

Grado de protección: IP55

De conformidad con: IEC 61587-1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE