

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Power Utilities

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal	Acabado trasero
20848-617	6 U	1	Con bisagras, lado	Textile	Anodizado	Conductivo
20848-611	3 U	1	Con bisagras, lado	Textile	Anodizado	Conductivo

Table 2/3

Número de catálogo	Bordes tratados	Apantallamiento o EMC	Altura	Material	Tipo de producto	Ancho del rack
20848-617	No	No (Retrofitable)	261.8 mm	Aluminio	Panel frontal	84 HP
20848-611	No	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	84 HP

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Anchura
20848-617	Panel frontal sin mango	426.4 mm
20848-611	Panel frontal sin mango	426.4 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE