


19" Panel frontal, ventilado

Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor a través de los agujeros.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los paneles frontales ventilados (aluminio) permiten la disipación del calor

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack:	95HP
Material:	Aluminio
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Montaje	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero
30118-962	1U	Polvo recubierto	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado
30702-044	1U	Anodizado	Atornillado delantero	1	Crudo	Conductivo
30702-047	1U	Anodizado	Atornillado delantero	1	Anodizado	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Montaje	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero
30702-056	1U	Polvo recubierto	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado
30118-963	2U	Anodizado	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado
30702-045	2U	Anodizado	Atornillado delantero	1	Crudo	Crudo
30702-048	2U	Anodizado	Atornillado delantero	1	Anodizado	Anodizado
30702-057	2U	Polvo recubierto	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado
30118-964	3U	Polvo recubierto	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado
30702-046	3U	Anodizado	Atornillado delantero	1	Crudo	Crudo
30702-049	3U	Anodizado	Atornillado delantero	1	Anodizado	Anodizado
30702-058	3U	Polvo recubierto	Atornillado delantero	1	Pintado	Pintado

Table 2/3

Número de catálogo	Bordes tratados	Código de color	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Tipo	Anchura (W)
30118-962		RAL 7021	No	43.6mm	19" Panel frontal	483mm
30702-044			No	43.6mm	19" Panel frontal	483mm
30702-047	Sí		No	43.6mm	19" Panel frontal	483mm
30702-056		RAL 7035	No	43.6mm	19" Panel frontal	483mm
30118-963		RAL 7021	No	88.1mm	19" Panel frontal	483mm
30702-045			No	88.1mm	19" Panel frontal	483mm
30702-048	Sí		No	88.1mm	19" Panel frontal	483mm

Número de catálogo	Bordestratados	Código de color	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Tipo	Anchura (W)
30702-057		RAL 7035	No	88.1mm	19" Panel frontal	483mm
30118-964		RAL 7021	No	132.5mm	19" Panel frontal	483mm
30702-046			No	132.5mm	19" Panel frontal	483mm
30702-049	Sí		No	132.5mm	19" Panel frontal	483mm
30702-058		RAL 7035	No	132.5mm	19" Panel frontal	483mm


Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
30118-962	No
30702-044	No
30702-047	No
30702-056	No
30118-963	No
30702-045	No
30702-048	No
30702-057	No
30118-964	No
30702-046	No
30702-049	No
30702-058	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE