


# Piezas de montaje para componentes robustos



Piezas de montaje con compuesto de bloqueo de rosca para panel lateral robusto, riel horizontal, placas de cubierta, ángulo trasero.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tornillos para las fijaciones siguientes: Panel lateral robusto - riel horizontal, Panel lateral robusto - placa de cubierta, Panel lateral robusto - ángulo trasero

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Kit de montaje

**Familia de productos:** EuropacPRO

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo                | Longitud | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Acabado       | Material         |
|--------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 24566-105          | Tornillo avellanado | 7mm      | 100                  | M4              |               | Acero inoxidable |
| 24560-140          | Tuerca cuadrada     |          | 100                  |                 | Zinc plateado | Acero            |
| 24566-106          | Tornillo avellanado | 10mm     | 100                  | M4              |               | Acero inoxidable |
| 24566-101          | Tornillo avellanado | 14mm     | 100                  | M4              |               | Acero inoxidable |

| Número de catálogo | Tipo                | Longitud | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Acabado | Material         |
|--------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------|---------|------------------|
| 24566-100          | Tornillo avellanado | 18mm     | 100                  | M4              |         | Acero inoxidable |
| 24566-104          | Tornillo Panhead    | 8mm      | 100                  | M4              |         | Acero inoxidable |
| 24566-103          | Tornillo Panhead    | 10mm     | 100                  | M4              |         | Acero inoxidable |
| 24566-102          | Tornillo Panhead    | 14mm     | 100                  | M4              |         | Acero inoxidable |

Table 2/2

| Número de catálogo | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|----------------|--------------|
| 24566-105          | Subpistas      | No           |
| 24560-140          | Subpistas      | No           |
| 24566-106          | Subpistas      | No           |
| 24566-101          | Subpistas      | No           |
| 24566-100          | Subpistas      | No           |
| 24566-104          | Subpistas      | No           |
| 24566-103          | Subpistas      | No           |
| 24566-102          | Subpistas      | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**