

# CompacPRO Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF CompacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". El marco fundido de aluminio y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

La construcción de aluminio garantiza una solución robusta

Dimensiones internacionales de acuerdo con IEC 6297-3-101

Panel lateral con función de mango integrada

Construcción delantera y trasera idéntica, profundidad-simétrica

Ranuras de ventilación en placa base

IP 20 de acuerdo con IEC 60529

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso                                            |
| <b>Tipo:</b>                 | Caso para componentes electrónicos individuales |
| <b>Familia de productos:</b> | CompacPRO                                       |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Ancho del rack | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|--------|----------------|---------|-------|----------------------|
|--------------------|-----------------|--------|----------------|---------|-------|----------------------|

|           |    |         |      |       |       |   |
|-----------|----|---------|------|-------|-------|---|
| 14575-023 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-025 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-027 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-063 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-065 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-067 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-103 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 271mm | 1 |
| 14575-105 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 331mm | 1 |
| 14575-123 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-125 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-127 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-143 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-145 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-147 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-163 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-165 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-167 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-169 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-171 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |

|           |    |         |      |       |       |   |
|-----------|----|---------|------|-------|-------|---|
| 14575-223 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-225 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-243 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-245 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-247 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-265 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-267 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-269 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-271 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-445 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-447 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-463 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-465 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-467 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-469 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-471 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |

Table 2/3

| Número de catálogo | Altura útil | Anchura útil | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento o EMC |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 14575-023          | 84.4mm      | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103    | No                    |

| Número de catálogo | Altura útil | Anchura útil | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con | Apantallamiento o EMC |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 14575-025          | 84.4mm      | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-027          | 84.4mm      | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-063          | 84.4mm      | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-065          | 84.4mm      | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-067          | 84.4mm      | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-103          | 129.3mm     | 148mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-105          | 129.3mm     | 148mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-123          | 129.3mm     | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-125          | 129.3mm     | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-127          | 129.3mm     | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-143          | 129.3mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-145          | 129.3mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-147          | 129.3mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-163          | 129.3mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-165          | 129.3mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-167          | 129.3mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-169          | 129.3mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-171          | 129.3mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |

| Número de catálogo | Altura útil | Anchura útil | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con | Apantallamiento o EMC |
|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 14575-223          | 173.8mm     | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-225          | 173.8mm     | 219mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-243          | 173.8mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-245          | 173.8mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-247          | 173.8mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-265          | 173.8mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-267          | 173.8mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-269          | 173.8mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-271          | 173.8mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-445          | 262.9mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-447          | 262.9mm     | 326mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-463          | 262.9mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-465          | 262.9mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-467          | 262.9mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-469          | 262.9mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |
| 14575-471          | 262.9mm     | 432mm        | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-103   | No                    |

Table 3/3

| Número de catálogo | Acabado | Material | Grado de protección | Carga estática | Envío rápido |
|--------------------|---------|----------|---------------------|----------------|--------------|
|--------------------|---------|----------|---------------------|----------------|--------------|

|           |                  |          |      |      |    |
|-----------|------------------|----------|------|------|----|
| 14575-023 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-025 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-027 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-063 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-065 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-067 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-103 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-105 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-123 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-125 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-127 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-143 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-145 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-147 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-163 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-165 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-167 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-169 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-171 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |

|           |                  |          |      |      |    |
|-----------|------------------|----------|------|------|----|
| 14575-223 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-225 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-243 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-245 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-247 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-265 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-267 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-269 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-271 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-445 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-447 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-463 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-465 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-467 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-469 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |
| 14575-471 | Polvo recubierto | Aluminio | IP20 | 30kg | No |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

GND / conexiones de puesta a tierra de acuerdo con

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE