

18 PCB-Tainer

NÚMERO DE CATÁLOGO

18B-6-3



La serie 18 PCB Tainer es ideal para la retención de PCB en aplicaciones de bajo impacto y vibración.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el berilio, que el Estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Peso 0,63 g/cm (0,056 oz/")

Se monta a la caja con remaches estándar, ojales o tornillos

Construido de cobre berilio o acero inoxidable

Ancho 12,7 mm (0,50")

Soporta espesor de PCB de 2,38 mm (0,094")

Para aplicaciones de chapa metálica

Altura 4,35 mm (0,171")

Longitud 50,8 mm (2,0") a 254,0 mm (10,0"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

Diseño de retención basado en primavera

Disponibles sin chapar o con chapado en plata, cobre, oro, níquel, cromato claro de zinc o cromato amarillo de zinc

Orificio de montaje $\varnothing 2,49 +0,03 \setminus -0,08$ ($\varnothing 0,098 + 0,001 \setminus - 0,003$)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Retenedor de PCB

Material: Acero inoxidable; Berilio Cobre

Tipo: PCB Tainer (diseño de primavera)

Grosor de la placa: 2.4mm

Acabado: Cadmio plateado

Longitud: 76.2mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE