


# Unidad de control de velocidad de ventilador (Kit)

## NÚMERO DE CATÁLOGO

20118-900



Adecuado para todos los ventiladores de CA y unidades de ventilador (hasta 300 W) con conector IEC 60320 C13 y C14 (plug & play).

Por favor ordene el cable de entrada actual / cable de red por separado

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sensor externo se puede configurar en el punto de medición deseado

Salida de colector abierto (parametrizable) - Salida de alarma (activa/pasiva) - Ventiladores DC (salida PWM) - Pantalla remota (a través de pantalla digital opcional con panel frontal)

Montajes en el carril de apoyo proporcionado

Apto para todos los ventiladores y unidades de ventiladores de CA, EC y EC (hasta 300 W) con IEC 60320, conectores IEC C14 y C13

Ajuste sencillo de la temperatura del interruptor (con perilla y pantalla digital)

El cable de entrada actual / el cable de la cadena se puede elegir según el requisito del proyecto: SCHUKO-UTE / IEC / BS

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Módulo de control de ventilador

Compatible con: Varistar CP

Material: De plástico

Cantidad del paquete: 1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE