


**HF Frame Type Plug-In Panel frontal, 3 U, 21HP,
2,5 mm, Al, Anodizado frontal, Conductivo
trasero**

NÚMERO DE CATÁLOGO

20838-005



Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor para cassette HF. Sin blindaje. Preparado para mango frontal de plástico.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor; mango en forma de trapecio, gris, PPE, UL 94 V?1

Panel frontal con mango para atornillar en la unidad de enchufe HF

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 21HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de accesorio: Panel frontal

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Fondo (D): 2.5mm

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura (H): 128.4mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Altura del rack: 3U

Anchura (W): 106.34mm

Net Weight: 0.107kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE