


VMEbus J1/J2 Backplane, 6 U, 21 Ranuras

NÚMERO DE CATÁLOGO

23001-081



Los backplanes nVent SCHROFF VMEbus tienen una excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos y la tecnología de fabricación SMD.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la norma ANSI/VITA 1-1994 VME64

Plano trasero monolítico, 6 U con plano J1 y J2

La conexión o aislamiento entre el GND digital y el chasis GND se puede cambiar a través de un tornillo

Terminación activa / pasiva, conmutable a través de puentes; terminación pasiva preestablecida

Cadena electrónica automática de margaritas (EDC)

Voltajes de suministro proporcionados a través de bugs de alimentación (etiqueta de anillo M4) o FASTON

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Plano trasero

Número de ranuras: 21

Altura del rack: 6U

Tipo de panel posterior: VMEbus, J1/J2, con EDC

Ranura del sistema: Izquierda de la ranura 1

Ancho de ranura: 4HP

Tipo de conector: DIN 41612, C96

Tipo de conector de alimentación: Power Bugs para M4 Cable Lugs

Tipo de conector de servicios: MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header

Altura: 263.4mm

Anchura: 425.3mm

Net Weight: 2.055kg

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE