


RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

NÚMERO DE CATÁLOGO

24630-201



El paquete de mangueras flexibles para RDHX Pro conecta el dispositivo de refrigeración al sistema de agua de la instalación. Las mangueras EPDM de alta calidad funcionan con una excelente estabilidad química con medios de refrigeración típicos a base de agua y glicol. El refuerzo de acero proporciona una capacidad de presión extendida con una presión nominal nominal nominal de 5 bar y una presión mínima de rotura de 20 bar, mientras que la capa externa protege las mangueras de tensiones mecánicas y daños.

CARACTERÍSTICAS

Mangueras flexibles para conectar RDHX Pro con el suministro y retorno de agua de la instalación

Par de mangueras flexibles para la conexión de la instalación de suministro y retorno

Mangueras flexibles reforzadas EPDM de alta calidad

Presión nominal de funcionamiento 5 bar, presión mínima de ráfaga > 20 bar

Incluya 1 "BSPP sello plano giratorio en ambos extremos

Disponible en longitud 4m o 6m

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Manguera

Familia de productos: RackChiller

Longitud: 2500mm

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Funciona solo con RackChiller RDHX PRO.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE