


# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Retrofit Blinding, SNCF

Subrack para aplicaciones ferroviarias, cumple con SNCF estándar, versiones no blindadas.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Listado SNCF, EuropacPRO-FER, probado según NF F F 61-005 y NF F F 60-002

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

Las barras de soporte laterales según el estándar NFF facilitan la inserción del subrack en el marco (gabinete). La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Construcción de aluminio

Tipo de riel horizontal "Heavy"

## ESPECIFICACIONES

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Carga estática:</b> | 15kg                |
| <b>Material:</b>       | Aluminio            |
| <b>Acabado:</b>        | Anodizado; Pasivado |

**De conformidad con:** IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

**Apantallamiento EMC:** No

**Tipo de producto:** Subrack/chasis

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 21500-027          | 6U              | 84HP           | 320mm | 1                    | Plano trasero | 220mm                   |
| 21500-029          | 3U              | 84HP           | 320mm | 1                    | Plano trasero | 220mm                   |
| 21500-070          | 6U              | 36HP           | 320mm | 1                    | Plano trasero | 220mm                   |
| 21500-067          | 3U              | 36HP           | 320mm | 1                    | Plano trasero | 220mm                   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de junta EMC | Tolerancia a impactos y vibraciones | Mango incluido | Montaje | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------|-----------------|--------------|
| 21500-027          | Textil            | 5g (force)                          | Sí             | Rack    | RoHS, SNCF      | No           |
| 21500-029          | Textil            | 5g (force)                          | Sí             | Rack    | RoHS, SNCF      | No           |
| 21500-070          | Textil            | 5g (force)                          | Sí             | Rack    | RoHS            | No           |
| 21500-067          | Textil            | 5g (force)                          | Sí             | Rack    | RoHS            | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

FER = ferroviario = ferrocarriles franceses, 1 T = 4 HP = 20,32 mm Bastidor de montaje/receptáculo para subracks, acero inoxidable, 9 T o 21 T bajo petición.

Receptáculo/bastidor de montaje para subracks, acero inoxidable, 9 T o 21 T bajo petición.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.