


Puerta de vidrio Novastar, ángulo de apertura de 180°



Puertas acristaladas / de vidrio para armarios de aluminio con un diseño atractivo, ideales para aplicaciones de electrónica general, pruebas y mediciones, audio/vídeo y radiodifusión.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tipo de vidrio: ESG 6 mm, EN 12150

Ángulo de apertura 180°

Cerradura con llave

Se puede montar en la parte delantera y trasera

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Material: Policarbonato reforzado

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
27230-001	6U	323mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-002	9U	422mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-003	12U	555mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-004	16U	733mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-005	20U	911mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-006	25U	1133mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-007	34U	1534mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-008	38U	1711mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-009	43U	1933mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-010	47U	2111mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035
27230-028	29U	1345mm	553mm	1	Gris claro	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
27230-001		Puerta de cristal	No
27230-002		Puerta de cristal	No
27230-003		Puerta de cristal	No
27230-004		Puerta de cristal	No
27230-005		Puerta de cristal	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
27230-006		Puerta de cristal	No
27230-007		Puerta de cristal	No
27230-008		Puerta de cristal	No
27230-009		Puerta de cristal	No
27230-010		Puerta de cristal	No
27230-028	Polvo recubierto	Puerta de cristal	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE