


Puerta de acero Novastar



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

St, 1,5 mm

Ángulo de apertura 180°, incl. Puesta a tierra

Se puede montar en la parte delantera y trasera

Cerradura (2233x) con llave

ESPECIFICACIONES

Anchura:	553mm
Tipo de producto:	Puerta de gabinete
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Color	Código de color	Acabado	Altura	Cantidad del paquete	Altura del rack
25230-020	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	323mm	1	6U
25230-021	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	422mm	1	9U
25230-022	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	555mm	1	12U
25230-023	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	733mm	1	16U
25230-024	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	911mm	1	20U
25230-025	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1133mm	1	25U
25230-026	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1534mm	1	34U
25230-027	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1711mm	1	38U
25230-028	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1933mm	1	43U
25230-029	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	2111mm	1	47U
25230-030	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1345mm	1	29U
26230-020	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	323mm	1	6U
26230-021	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	422mm	1	9U
26230-022	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	555mm	1	12U
26230-023	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	733mm	1	16U
26230-024	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	911mm	1	20U
26230-025	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	1133mm	1	25U
26230-026	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	1534mm	1	34U

Número de catálogo	Color	Código de color	Acabado	Altura	Cantidad del paquete	Altura del rack
26230-027	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	1711mm	1	38U
26230-028	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	1933mm	1	43U
26230-029	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	2111mm	1	47U
26230-030	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	1345mm	1	29U

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
25230-020	Puerta de acero	No
25230-021	Puerta de acero	No
25230-022	Puerta de acero	No
25230-023	Puerta de acero	No
25230-024	Puerta de acero	No
25230-025	Puerta de acero	No
25230-026	Puerta de acero	No
25230-027	Puerta de acero	No
25230-028	Puerta de acero	No
25230-029	Puerta de acero	No
25230-030	Puerta de acero	No
26230-020	Puerta de acero	No
26230-021	Puerta de acero	No

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
26230-022	Puerta de acero	No
26230-023	Puerta de acero	No
26230-024	Puerta de acero	No
26230-025	Puerta de acero	No
26230-026	Puerta de acero	No
26230-027	Puerta de acero	No
26230-028	Puerta de acero	No
26230-029	Puerta de acero	No
26230-030	Puerta de acero	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE