

Panel frontal de Mezzanine de PMC, sin tratar, con blindaje EMC



El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC. Disponible en diferentes tratamientos. Para junta O-ring EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC

EMC blindaje con junta tórica conductora

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal sin mango
Apantallamiento EMC:	Sí

Table 1/3

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tipo de accesorio	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero
20835-598	1	Panel frontal	Atornillado delantero	Anillo tórico	Anodizado	Conductivo
20835-889	1	Panel frontal	Atornillado delantero	Anillo tórico	Anodizado	Conductivo

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tipo de accesorio	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero
20835-890	1		Atornillado delantero			
20835-922	1		Atornillado delantero		Cromo plateado	Cromo plateado
20835-923	1		Atornillado delantero		Cromo plateado	Cromo plateado
20835-893	10		Atornillado delantero		Cromo plateado	Cromo plateado
20835-924	10		Atornillado delantero		Cromo plateado	Cromo plateado
20835-928	10		Atornillado delantero		Anodizado	Conductivo

Table 2/3

Número de catálogo	Bordes tratados	De conformidad con	Fondo	Acabado	Altura	Material
20835-598	No	PMC MEZZANINE, IEEE P1386	2.5mm	Anodizado	74mm	Aluminio
20835-889	No	PMC MEZZANINE, IEEE P1386	2.5mm	Anodizado	74mm	Aluminio
20835-890	No	PMC MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zinc
20835-922	Sí	PMC MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zinc
20835-923	Sí	PMC MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zinc
20835-893	Sí	PMC MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zinc
20835-924	Sí	PMC MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zinc
20835-928	No	PMC MEZZANINE, IEEE P1386			74mm	Zinc

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura	Envío rápido
20835-598	12.7mm	No
20835-889	12.7mm	No
20835-890	12.7mm	No
20835-922	12.7mm	No
20835-923	12.7mm	No
20835-893	12.7mm	No
20835-924	12.7mm	No
20835-928	12.7mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE