

# PropacPRO Desktop Case, sin blindaje



La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caso de escritorio para montaje individual

Ranuras de ventilación en placa base

Blindaje EMC retrofitable

Preparado para GND/puesta a tierra

Cumple con DIN EN 62368-1

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Caso                                            |
| <b>Tipo:</b>                 | Caso para componentes electrónicos individuales |
| <b>Familia de productos:</b> | PropacPRO                                       |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 14576-021          | 2U              | 42HP           | 266mm | 1                    | 85.1mm      | 219mm        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 14576-023          | 2U              | 42HP           | 326mm | 1                    | 85.1mm      | 219mm        |
| 14576-041          | 2U              | 63HP           | 266mm | 1                    | 85.1mm      | 326mm        |
| 14576-043          | 2U              | 63HP           | 326mm | 1                    | 85.1mm      | 326mm        |
| 14576-045          | 2U              | 63HP           | 386mm | 1                    | 85.1mm      | 326mm        |
| 14576-101          | 3U              | 28HP           | 266mm | 1                    | 130mm       | 148mm        |
| 14576-103          | 3U              | 28HP           | 326mm | 1                    | 130mm       | 148mm        |
| 14576-121          | 3U              | 42HP           | 266mm | 1                    | 130mm       | 219mm        |
| 14576-123          | 3U              | 42HP           | 326mm | 1                    | 130mm       | 219mm        |
| 14576-125          | 3U              | 42HP           | 386mm | 1                    | 130mm       | 219mm        |
| 14576-141          | 3U              | 63HP           | 266mm | 1                    | 130mm       | 326mm        |
| 14576-143          | 3U              | 63HP           | 326mm | 1                    | 130mm       | 326mm        |
| 14576-145          | 3U              | 63HP           | 386mm | 1                    | 130mm       | 326mm        |
| 14576-161          | 3U              | 84HP           | 266mm | 1                    | 130mm       | 432mm        |
| 14576-163          | 3U              | 84HP           | 326mm | 1                    | 130mm       | 432mm        |
| 14576-165          | 3U              | 84HP           | 386mm | 1                    | 130mm       | 432mm        |
| 14576-167          | 3U              | 84HP           | 446mm | 1                    | 130mm       | 432mm        |
| 14576-169          | 3U              | 84HP           | 506mm | 1                    | 130mm       | 432mm        |
| 14576-221          | 4U              | 42HP           | 266mm | 1                    | 174mm       | 219mm        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|-------------|--------------|
| 14576-223          | 4U              | 42HP           | 326mm | 1                    | 174mm       | 219mm        |
| 14576-241          | 4U              | 63HP           | 266mm | 1                    | 174mm       | 326mm        |
| 14576-243          | 4U              | 63HP           | 326mm | 1                    | 174mm       | 326mm        |
| 14576-245          | 4U              | 63HP           | 386mm | 1                    | 174mm       | 326mm        |
| 14576-247          | 4U              | 63HP           | 446mm | 1                    | 174mm       | 326mm        |
| 14576-265          | 4U              | 84HP           | 386mm | 1                    | 174mm       | 432mm        |
| 14576-267          | 4U              | 84HP           | 446mm | 1                    | 174mm       | 432mm        |
| 14576-269          | 4U              | 84HP           | 506mm | 1                    | 174mm       | 432mm        |
| 14576-463          | 6U              | 84HP           | 326mm | 1                    | 262.8mm     | 432mm        |
| 14576-465          | 6U              | 84HP           | 386mm | 1                    | 262.8mm     | 432mm        |
| 14576-467          | 6U              | 84HP           | 446mm | 1                    | 262.8mm     | 432mm        |
| 14576-469          | 6U              | 84HP           | 506mm | 1                    | 262.8mm     | 432mm        |

Table 2/3

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con | Apantallamiento o EMC | Acabado                    | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 14576-021          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm  |
| 14576-023          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm  |
| 14576-041          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm  |
| 14576-043          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101    | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm  |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con | Apantallamiento o EMC | Acabado                    | Altura  |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| 14576-045          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 111mm   |
| 14576-101          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-103          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-121          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-123          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-125          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-141          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-143          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-145          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-161          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-163          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-165          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-167          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-169          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 155.5mm |
| 14576-221          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm   |
| 14576-223          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm   |
| 14576-241          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm   |
| 14576-243          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm   |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con | Apantallamiento o EMC | Acabado                    | Altura |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 14576-245          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |
| 14576-247          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |
| 14576-265          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |
| 14576-267          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |
| 14576-269          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 200mm  |
| 14576-463          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm  |
| 14576-465          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm  |
| 14576-467          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm  |
| 14576-469          | Una sola pieza                      | No                      | IEC 60297-3-101   | No (Retrofitable)     | Pasivado, Polvo recubierto | 289mm  |

Table 3/3

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 14576-021          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14576-023          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14576-041          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-043          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-045          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-101          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 185.9mm | No           |
| 14576-103          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 185.9mm | No           |

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 14576-121          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14576-123          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14576-125          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14576-141          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-143          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-145          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-161          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-163          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-165          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-167          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-169          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-221          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14576-223          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 257mm   | No           |
| 14576-241          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-243          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-245          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-247          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 363.7mm | No           |
| 14576-265          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |

| Número de catálogo | Material | Grado de protección | Carga estática | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| 14576-267          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-269          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-463          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-465          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-467          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |
| 14576-469          | Aluminio | IP20                | 25kg           | 470.3mm | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Estuche, 2 U con panel lateral para tip-up que lleva la manija a petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**