


# PropacPRO Trim Kit, lado trasero, para blindaje EMC



Este kit se puede utilizar para cubrir el lado trasero y, además, para blindaje entre el panel lateral y los paneles traseros.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para blindaje EMC vertical entre los paneles frontales blindados y el panel lateral

## ESPECIFICACIONES

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio         |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos            |
| <b>Acabado:</b>              | Polvo recubierto |
| <b>Familia de productos:</b> | PropacPRO        |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de blindaje  |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Altura  | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|--------------|
| 24576-018          | 2U              | 2                    | 65.55mm | No           |
| 24576-118          | 3U              | 2                    | 110mm   | No           |

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Altura   | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------|
| 24576-218          | 4U              | 2                    | 154.45mm | No           |
| 24576-418          | 6U              | 2                    | 243.35mm | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**