

Panel frontal de PSU



Panel frontal para nVent SCHROFF 19" fuente de alimentación compatible. Panel frontal plano con ranuras verticales para tiras de contacto EMC de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, AL, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras verticales para tiras de contacto EMC

ESPECIFICACIONES

Tipo de accesorio: Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Altura del rack	Altura
21006-959	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-955	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm

Número de catálogo	Material	Acabado frontal	Acabado trasero	Borde tratados	Altura del rack	Altura
21006-957	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-943	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-954	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-956	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-476	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21006-945	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-475	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
31006-677	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-470	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-477	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-473	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-451	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-439	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-474	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm
21005-478	Aluminio	Anodizado	Conductivo	No	3U	128.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodizado	No

Número de catálogo	Ancho del rack	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizado	No
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodizado	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE