

RatiopacPRO 19" Funda de montaje en rack, blindaje reacondicionable



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona soportes de montaje para el montaje en un rack de 19".

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuches para montaje individual con componentes estándar de 19" o montaje interno específico, por ejemplo, con placa de montaje

Diseñado para manijas de inserción/extractor de acuerdo con IEC 60297-3-102 e IEEE 1101,10 para aplicaciones CompactPCI y VME64x

Blindaje EMC retroadaptable

Versión con soportes de montaje de 19"

Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

Diseño simétrico, lado delantero y trasero idéntico

Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack:	84HP
Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Familia de productos: RatiopacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24571-438	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-441	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-442	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-443	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-444	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-486	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-489	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-490	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-491	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-492	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-534	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-537	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-538	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24571-539	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-540	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-201	5U	255.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-204	5U	315.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-205	5U	375.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-206	5U	435.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-207	5U	495.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-345	5U	255.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-348	5U	315.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-349	5U	375.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-350	5U	435.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-351	5U	495.5mm	1	201.25mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-570	2U	255.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-573	2U	315.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24572-574	2U	375.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-575	2U	435.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24572-576	2U	495.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales

Table 2/3

Número de catálogo	Opción de refrigeración	De conformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24571-438	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24571-441	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24571-442	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24571-443	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24571-444	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24571-486	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-489	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-490	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-491	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-492	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-534	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24571-537	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24571-538	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24571-539	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24571-540	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24572-201	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-204	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-205	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-206	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24572-207	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-345	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-348	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-349	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-350	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-351	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24572-570	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24572-573	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-574	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-575	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-576	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20

Table 3/3

Número de catálogo	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24571-438	25kg	448.9mm	No
24571-441	25kg	448.9mm	No
24571-442	25kg	448.9mm	No
24571-443	25kg	448.9mm	No
24571-444	25kg	448.9mm	No
24571-486	25kg	448.9mm	No
24571-489	25kg	448.9mm	No

Número de catálogo	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24571-490	25kg	448.9mm	No
24571-491	25kg	448.9mm	No
24571-492	25kg	448.9mm	No
24571-534	25kg	448.9mm	No
24571-537	25kg	448.9mm	No
24571-538	25kg	448.9mm	No
24571-539	25kg	448.9mm	No
24571-540	25kg	448.9mm	No
24572-201	25kg	448.9mm	No
24572-204	25kg	448.9mm	No
24572-205	25kg	448.9mm	No
24572-206	25kg	448.9mm	No
24572-207	25kg	448.9mm	No
24572-345	25kg	448.9mm	No
24572-348	25kg	448.9mm	No
24572-349	25kg	448.9mm	No
24572-350	25kg	448.9mm	No
24572-351	25kg	448.9mm	No

Número de catálogo	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24572-570	25kg	448.9mm	No
24572-573	25kg	448.9mm	No
24572-574	25kg	448.9mm	No
24572-575	25kg	448.9mm	No
24572-576	25kg	448.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

- Modificaciones (colores o tamaños especiales).
- Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).
- Servicio de montaje de 1 pieza.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Europe Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Asia Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff
---	---	---	---



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE