

# RatiopacPRO Caja de escritorio completa, blindaje reacondicionable



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Carcasa de sobremesa con componentes preconfigurados, de acuerdo con IEC 60297-3-101; preparada para componentes de 19", por ejemplo, unidades plug-in y euroboards

Diseñado para manijas de inserción/extractor de acuerdo con IEC 60297-3-102 e IEEE 1101,10 para aplicaciones CompactPCI y VME64x

Blindaje EMC retroadaptable

Versión con tiras de cubierta

Ranura de ventilación en placa base

Panel trasero perforado

Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

Cumple con DIN EN 62368-1

## ESPECIFICACIONES

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Carga estática:</b>   | 25kg                         |
| <b>Tipo de producto:</b> | Caso                         |
| <b>Tipo:</b>             | Caso para componentes de 19" |

**Apantallamiento EMC:** No (Retrofitable)

**Familia de productos:** RatiopacPRO

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo   | Cantidad del paquete | Altura útil | Anchura útil |
|--------------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|-------------|--------------|
| 24572-001          | 3U              | 28HP           | 255.5mm | 1                    | 112.3mm     | 148mm        |
| 24572-002          | 3U              | 42HP           | 255.5mm | 1                    | 112.3mm     | 219mm        |
| 24572-003          | 3U              | 42HP           | 315.5mm | 1                    | 112.3mm     | 219mm        |
| 24572-004          | 3U              | 63HP           | 315.5mm | 1                    | 112.3mm     | 326mm        |
| 24572-005          | 3U              | 84HP           | 315.5mm | 1                    | 112.3mm     | 432mm        |
| 24572-006          | 3U              | 84HP           | 375.5mm | 1                    | 112.3mm     | 432mm        |
| 24572-007          | 3U              | 84HP           | 435.5mm | 1                    | 112.3mm     | 432mm        |
| 24572-015          | 6U              | 42HP           | 315.5mm | 1                    | 245.7mm     | 219mm        |
| 24572-016          | 6U              | 63HP           | 315.5mm | 1                    | 245.7mm     | 326mm        |
| 24572-017          | 6U              | 84HP           | 315.5mm | 1                    | 245.7mm     | 432mm        |
| 24572-018          | 6U              | 84HP           | 375.5mm | 1                    | 245.7mm     | 432mm        |
| 24572-019          | 6U              | 84HP           | 435.5mm | 1                    | 245.7mm     | 432mm        |

Table 2/3

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | De conformidad con                                                        | Acabado                    | Altura  | Material |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|
| 24572-001          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6mm | Aluminio |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Acabado                    | Altura  | Material |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|
| 24572-002          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6mm | Aluminio |
| 24572-003          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6mm | Aluminio |
| 24572-004          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6mm | Aluminio |
| 24572-005          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6mm | Aluminio |
| 24572-006          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6mm | Aluminio |
| 24572-007          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 132.6mm | Aluminio |
| 24572-015          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9mm | Aluminio |

| Número de catálogo | Construcción del bastidor delantero | Opción de refrigeración | Deconformidad con                                                         | Acabado                    | Altura  | Material |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|
| 24572-016          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9mm | Aluminio |
| 24572-017          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9mm | Aluminio |
| 24572-018          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9mm | Aluminio |
| 24572-019          | Ajuste lateral, Rieles horizontales | No                      | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Pasivado, Polvo recubierto | 265.9mm | Aluminio |

Table 3/3

| Número de catálogo | Grado de protección | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|
| 24572-001          | IP20                | 164.4mm | No           |
| 24572-002          | IP20                | 235.5mm | No           |
| 24572-003          | IP20                | 235.5mm | No           |
| 24572-004          | IP20                | 342.4mm | No           |
| 24572-005          | IP20                | 448.9mm | No           |
| 24572-006          | IP20                | 448.9mm | No           |
| 24572-007          | IP20                | 448.9mm | No           |

| Número de catálogo | Grado de protección | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|
| 24572-015          | IP20                | 235.5mm | No           |
| 24572-016          | IP20                | 342.4mm | No           |
| 24572-017          | IP20                | 448.9mm | No           |
| 24572-018          | IP20                | 448.9mm | No           |
| 24572-019          | IP20                | 448.9mm | No           |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

- Modificaciones (colores o tamaños especiales).
- Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).
- Servicio de montaje de 1 pieza.

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>North America</b><br>All locations<br>+1.763.422.2661<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Europe</b><br>Straubenhardt, Germany<br>+49.7082.794.0<br>Betschdorf, France<br>+33.3.88.90.64.90<br>Warsaw, Poland<br>+48.22.209.98.35<br>Assago, Italy<br>+39.02.932.7141<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Asia</b><br>Shanghai, China<br>+86.21.2412.6943<br>Qingdao, China<br>+86.532.8771.6101<br>Singapore<br>+65.6768.5800<br>Shin-Yokohama, Japan<br>+81.45.476.0271<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <b>Middle East &amp; India</b><br>Dubai, United Arab Emirates<br>+971.4.378.1700<br>Bangalore, India<br>+91.80.6715.2001<br>Istanbul, Turkey<br>+90.216.250.7374<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE