


Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete



Carril de soporte de cable horizontal Varistar en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para carcasas de cable (fila inferior) y para bridas de cable o velcro (fila superior)

Para el conducto del cable en el área lateral del gabinete

ESPECIFICACIONES

Material: Acero
Tipo de producto: Soporte Rail

Table 1/2

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado	Longitud
23130-326	600mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	466.4mm
23130-328	800mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	666.4mm

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado	Longitud
23130-329	900mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	766.4mm
23130-330	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	866.4mm
23130-331	1100mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	966.4mm
23130-332	1200mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	1066.4mm
22130-605	1000mm		Gris claro	RAL 7035		866.4mm
22130-606	1100mm		Gris claro	RAL 7035		966.4mm
22130-607	1200mm		Gris claro	RAL 7035		1066.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Certificaciones	Envío rápido
23130-326	Soporte de cable, montaje lateral		RoHS	No
23130-328	Soporte de cable, montaje lateral		RoHS	No
23130-329	Soporte de cable, montaje lateral		RoHS	No
23130-330	Soporte de cable, montaje lateral	Varistar CP	RoHS	No
23130-331	Soporte de cable, montaje lateral	Varistar CP	RoHS	No
23130-332	Soporte de cable, montaje lateral	Varistar CP	RoHS	No
22130-605	Soporte de cable, montaje lateral			No
22130-606	Soporte de cable, montaje lateral			No
22130-607	Soporte de cable, montaje lateral			No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE