

Varistar CP Puerta perforada, Sísmica IP20, Cierre multipunto



IP 20 Puertas sísmicas con cierre reforzado y multipunto.

El bloqueo multipunto ayuda a lograr el contacto necesario para evitar los efectos de la EMI en la electrónica.

CARACTERÍSTICAS

Puerta perforada con bloqueo multipunto para aplicaciones sísmicas y IP 20

Ángulo de apertura 180°

Mango de palanca con pulsador

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-876	33U	1600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-877	33U	1600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-878	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-879	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-880	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-881	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-882	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-883	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo de bloqueo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-876	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-877	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-878	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-879	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-880	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-881	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-882	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 5 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-883	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Bloqueo de 5 puntos	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.