


# Marco oscilante CP Varistar para 600 mm de ancho



El marco abatible de 19" Permite la instalación de sub-racks mientras que simultáneamente hace accesible el cableado en la parte trasera.

El bastidor oscilante Varistar CP viene con una capacidad de carga de 150 KG, un movimiento de 120° y un punto de pivote flexible.

## CARACTERÍSTICAS

Para altura completa o montaje de altura parcial

El punto de pivote se puede seleccionar a la derecha o a la izquierda

Puede acomodar 19" chasis y 19" subracks (profundidad máxima 200 mm)

bisagra de 120°, cerraduras cuadradas incluyendo 2 llaves

Capacidad de carga 150 kg

## ESPECIFICACIONES

**Anchura:** 600mm  
**Tipo de producto:** Gabinete / Rack Frame  
**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          | Altura |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|------------------|--------|
| 21630-668          | 24U             | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1200mm |
| 21630-678          | 47U             | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 2200mm |
| 21630-676          | 42U             | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 2000mm |
| 21630-674          | 38U             | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1800mm |
| 21630-672          | 33U             | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1600mm |
| 21630-670          | 29U             | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1400mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Grado de protección | Envío rápido |
|--------------------|---------------------|--------------|
| 21630-668          | IP20                | No           |
| 21630-678          | IP20                | No           |
| 21630-676          | IP20                | No           |
| 21630-674          | IP20                | No           |
| 21630-672          | IP20                | No           |
| 21630-670          | IP20                | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por ayuda de los miembros de profundidad, los marcos oscilantes de 19" se pueden montar directamente en el marco del gabinete o en incrementos ajustables de profundidad de 50 mm.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE