

# nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta



#### **CERTIFICACIONES**





# **CARACTERÍSTICAS**

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable

# **ESPECIFICACIONES**

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Acabado: Electrogalvanizado

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2							
Número de Número de catálogo artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Grosor de la chapa de la cubierta del techo	A		

SLK15L2DH	196677	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L3DH	196504	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L5DH	196505	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L3DH	196532	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L5DH	196533	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2							
Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática				
SLK15L2DH	196677	8 mm	195N				
SLK15L3DH	196504	8 mm	195N				
SLK15L5DH	196505	8 mm	195N				
SLK2L3DH	196532	8 mm	440N				
SLK2L5DH	196533	8 mm	440N				


Espesor (T): 12.5 mm Anchura (W): 19 mm Altura (H): 55 mm Ángulo (a): 90 ° Max


# **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

La capacidad de carga sólo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.







#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

# Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

## Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

## Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

**ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO** 

**SCHROFF** 

**TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.