

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho para cubierta



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Grosor de la chapa de la cubierta del techo	A
--------------------	--------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	---

SLK15L2DH	196677	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L3DH	196504	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L5DH	196505	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L3DH	196532	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L5DH	196533	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
SLK15L2DH	196677	8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	8 mm	195N
SLK15L5DH	196505	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	8 mm	440N
SLK2L5DH	196533	8 mm	440N

Espesor (T): 12.5 mm

Anchura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La capacidad de carga sólo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

