

# 3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

## Data Solutions



3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU

### CARACTERÍSTICAS

3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

Con cable de 2 metros e imán integrado para un fácil montaje

Para RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx series PDU

Caliente enchufable para una fácil integración

Rango de medición de temperatura 0 a 65 °C.

Precisión de medición de temperatura +/- 2 %

Rango de medición de humedad 10-90% HR, sin condensación

Precisión de medición de humedad +/- 5 %

Segundo y tercer sensor de temperatura con cable de 950 mm

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Compatible con	Altura	Cantidad del paquete	Tipo de enchufe	Cable de entrada extraíble
EA9105	RackPower	270mm	1	RJ45	No

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.