

# Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Pregalvanizado; nVent CADDY Armour

**Material:** Acero; Spring Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT16HP24SM	181098	25mm	690mm <sup>2</sup>	20	15	10
CAT21HP24SM	181197	33.3mm	1174mm <sup>2</sup>	50	40	25
CAT32HP24SM	181099	50mm	2561mm <sup>2</sup>	90	60	35
CAT48HP24SM	181207	75mm	5974mm <sup>2</sup>	200	150	80
CAT64HP24SM	181208	100mm	9987mm <sup>2</sup>	330	220	140
CAT16HP58SM	181151	25mm	690mm <sup>2</sup>	20	15	10
CAT21HP58SM	181198	33.3mm	1174mm <sup>2</sup>	50	40	25
CAT32HP58SM	181154	50mm	2561mm <sup>2</sup>	90	60	35
CAT48HP58SM	181157	75mm	5974mm <sup>2</sup>	200	150	80
CAT64HP58SM	181161	100mm	9987mm <sup>2</sup>	330	220	140
CAT16HP912SM	181152	25mm	690mm <sup>2</sup>	20	15	10
CAT21HP912SM	181199	33.3mm	1174mm <sup>2</sup>	50	40	25
CAT32HP912SM	181155	50mm	2561mm <sup>2</sup>	90	60	35
CAT48HP912SM	181158	75mm	5974mm <sup>2</sup>	200	150	80

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A
CAT64HP912SM	181162	100mm	9987mm <sup>2</sup>	330	220	140

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Esesor del reborde (FT)	Carga estática
CAT16HP24SM	181098	3 – 8mm	270N
CAT21HP24SM	181197	3 – 8mm	270N
CAT32HP24SM	181099	3 – 8mm	270N
CAT48HP24SM	181207	3 – 8mm	270N
CAT64HP24SM	181208	3 – 8mm	270N
CAT16HP58SM	181151	8 – 14mm	270N
CAT21HP58SM	181198	8 – 14mm	270N
CAT32HP58SM	181154	8 – 14mm	270N
CAT48HP58SM	181157	8 – 14mm	270N
CAT64HP58SM	181161	8 – 14mm	270N
CAT16HP912SM	181152	14 – 20mm	270N
CAT21HP912SM	181199	14 – 20mm	270N
CAT32HP912SM	181155	14 – 20mm	270N
CAT48HP912SM	181158	14 – 20mm	270N
CAT64HP912SM	181162	14 – 20mm	270N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


---

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**