

Terminal de 4 orificios



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Tipo: NEMA®

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	Tamaño de taladro (HS)
B104EK	114.3mm	76.2 mm	6.35 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104GK	120.65mm	76.2 mm	9.53 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104JK003	177.8mm	76.2 mm	12.7 mm	25.4 mm	44.5 mm	14.29 mm
B104JK	120.65mm	76.2 mm	12.7 mm	15.9 mm	44.5 mm	14.29 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Tamaño del conductor equivalente
--------------------	----------------------------------

B104EK	483.77mm ²
B104GK	725.66mm ²
B104JK003	967.54mm ²
B104JK	967.54mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE