

Kit de enlace de conector de guía de raíl



Los enlaces del conector de guías nVent ERICO Cadweld están diseñados para soldarse a la red de raíles en el nivel del eje neutral del perfil del raíl. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Disponible únicamente como enlace o incorporado en un kit de enlace que incluye todas las piezas necesarias para facilitar la manipulación en el lugar de trabajo

ESPECIFICACIONES

Abrazadera de mango: C105B x 2, se vende por separado

Estilo de terminal de conexión: Pestaña

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Tamaño del conductor del conector	Longitud 1 (L1)
SBTBCU412	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Electro galvanizado, Estañado	No	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	323.85 mm
SBTBCU48	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Electro galvanizado, Estañado	No	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	222.3 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor	Tamaño del conductor del conector	Longitud 1 (L1)
SBTBBU4G	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Electro galvanizado, Estañado	No	3/16" Bondstrand	#6 Sólido	120.7 mm
SBTBCU412W2	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Electro galvanizado, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	222.3 mm
SBTBBU4AW2	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Electro galvanizado, Estañado	Sí	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7 mm
SBTBBU4A	Cadmium Bronze, Aleación de cobre	Electro galvanizado, Estañado	No	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBCU412	27 mm	4.8 mm
SBTBCU48	27 mm	4.8 mm
SBTBBU4G	27 mm	4.8 mm
SBTBCU412W2	27 mm	4.8 mm
SBTBBU4AW2	27 mm	4.8 mm
SBTBBU4A	27 mm	4.8 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los kits incluyen: (100) uniones, (100) material de soldadura de aleación F80, (1) par de moldes de reemplazo, (1) chispero encendedor, (1) limpiador de moldes y (5) ruedas de esmerilado (si corresponde).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE