

Mástil de acero inoxidable ER



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para montar los terminales aéreos nVent ERICO System 1000 y nVent ERICO System 3000

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Producto	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro exterior (OD)
ER22000SS	702265	Sección de mástil medio	1 1/16" UN	2254.25mm	3.05 mm	31.75 mm
ER33000SS	702280	Sección de mástil inferior		2997.2mm	3.05 mm	38.1 mm
ER23000SS	702270	Sección de mástil medio	1 1/16" UN	3244.85mm	3.05 mm	31.75 mm
ER32000SS	702275	Sección de mástil inferior		2006.6mm	3.05 mm	38.1 mm
ER11000SS	702255	Sección superior del mástil	3/4" UNC	1253.2mm	4.78 mm	25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Elementos incluidos	Peso por unidad
--------------------	--------------------	---------------------	-----------------

ER22000SS	702265	Sí	4.9 kg
ER33000SS	702280	Sí	7.3 kg
ER23000SS	702270	Sí	7.3 kg
ER32000SS	702275	Sí	5.3 kg
ER11000SS	702255	No	3.5 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE