

Mordaza de varilla de puesta a tierra



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El diseño único de caja estampada no se agrietará cuando aumenten las fuerzas mecánicas

Las roscas de acero inoxidable no se decaparán si se ajusta mucho

El perfil interno único ofrece carga de extracción de más de cuatro veces el requerimiento de UL® 96

Homologado conforme a UL® 96

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor, UL	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Altura (H)	Longitud (L)
LPC790	Cobre	Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)	1/2" - 3/4"	12.7 - 17.3 mm	42 mm	44.5mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura (W)	Peso por unidad
--------------------	-------------	-----------------

LPC790	23.8 mm	0.15 kg
--------	---------	---------

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE