

Mordaza de varilla de puesta a tierra, perno en U, expuesta, un conductor



CARACTERÍSTICAS

Acepta conductores en orientaciones paralela y perpendicular

Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre


ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	De conformidad con
GUV70185	710410	Leaded Gunmetal, Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 Sólido - 300 kcmil varados, 70 mm ² Stranded - 185 mm ² Stranded	IEC® EN 62561-1

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
GUV70185	710410	0.25 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE