

nVent ERICO Railclips, martillables, conductor paralelo fuera



CARACTERÍSTICAS

Diseño "martillable"

Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl

Instalación fácil y rápida con martillo

Admite diversos perfiles de raíl

No requiere eliminación de material de balasto

El revestimiento patentado multicapa provee una óptima protección contra la corrosión

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 40 kg a 65 kg tramos T-Rail



Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Longitud (L)	Anchura (W)	Grosor del patín del carril (RFT)	Diámetro (Ø)
EM58SN3SH	595330	Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Longitud (L)	Anchura (W)	Grosor del patín del carril(RFT)	Diámetro (Ø)
EM58SN39SH	595360	Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	80mm	44 mm	8 - 14 mm	18 - 20 mm
EM58SN5SH	595390	Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	20.5 - 23.5 mm
EM58SN4SH	595380	Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	65mm	44 mm	8 - 14 mm	13.5 - 15.5 mm
EM58SN25CA		Recubrimiento propietario de múltiples capas	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE