


Mástil de acero inoxidable SIM



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para montar terminales aéreos con dispositivo de cebado

Monta los terminales aéreos convencionales con un adaptador apropiado

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Producto	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro exterior (OD)
SIM28A2	Acero inoxidable 304L (EN 1,4306)	Sección superior del mástil	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	Sección superior del mástil	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	Acero inoxidable 304L (EN 1,4306)	Sección de mástil medio		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	Sección de mástil medio		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3	Acero inoxidable 304L (EN 1,4306)	Sección de mástil medio		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	Sección de mástil medio		3000mm	2.5 mm	33 mm

Número de catálogo	Material	Producto	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro exterior (OD)
SIM40C2	Acero inoxidable 304L (EN 1,4306)	Sección de mástil inferior		2000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C3	Acero inoxidable 304L (EN 1,4306)	Sección de mástil inferior		3000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C2316	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	Sección de mástil inferior		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	Acero inoxidable 316L (EN 1,4404)	Sección de mástil inferior		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Elementos incluidos	Peso por unidad
SIM28A2	No	2.3 kg
SIM28A2316	No	2.3 kg
SIM33B2	Sí	3.5 kg
SIM33B2316	Sí	3.5 kg
SIM33B3	Sí	5.3 kg
SIM33B3316	Sí	5.3 kg
SIM40C2	Sí	4 kg
SIM40C3	Sí	6.05 kg
SIM40C2316	Sí	6.93 kg
SIM40C3316	Sí	10.4 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE